


モータ折り返しキット
EAMM-U-110-D60-60H-120
製品番号: 1542264

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	110
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	799 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	0.3 Nm
伝達トルク	25 Nm
製品質量	5240 g
インタフェースコード アクチュエータ	D60B
インタフェースコード モータイン	60H
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠