


薄形シリンダ  
ADVU-20- -P-A-S2  
製品番号: 156012

FESTO



データシート

| 特徴                                   | 値                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ストローク                                | 1 mm...200 mm                          |
| ピストン径                                | 20mm                                   |
| クッション                                | フレキシブルクッションリング/プレート 両側                 |
| 取付位置                                 | 任意                                     |
| 機能                                   | 複動式                                    |
| ピストンロッドエンド                           | 雌ねじ                                    |
| 構造                                   | ピストン<br>ピストンロッド                        |
| 位置検出                                 | 近接センサ用                                 |
| バリエーション                              | スルーピストンロッド                             |
| 使用圧力                                 | 0.12 MPa...1 MPa<br>17.4 psi...145 psi |
| 作動圧力                                 | 1.2 bar...10 bar                       |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気         |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                |
| 耐食性クラス KBK                           | 2 - 適度な耐食性                             |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 周囲温度                                 | -20 °C...80 °C                         |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー                  | 0.14 J                                 |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 141 N                                  |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス    | 141 N                                  |
| 取付方法                                 | オプション:<br>取付穴付<br>アクセサリ付               |
| 空気圧接続                                | M5                                     |
| 材質 フランジ付ボルト                          | スチール, 亜鉛メッキ                            |
| 材質: カバー                              | 鍛造アルミ合金                                |
| 材質 ダイナミックシール                         | NBR<br>TPE-U(PU)                       |
| 材質 ピストンロッド                           | ステンレス                                  |
| 材質: シリンダチューブ                         | 鍛造アルミ合金                                |