

# 空気圧プリセットカウンタ PZV-E-C

製品番号: 15608

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 構造            | 空気圧カウンタ                                                        |
| リセット方法        | 手動ボタンまたは空気圧シグナル                                                |
| 表示            | 5桁                                                             |
| 駆動部の排気圧       | 0.2±0.1bar                                                     |
| 排気圧の確保        | 0.15 ±0.1bar                                                   |
| 駆動部の設定圧力      | 0.6±0.2bar                                                     |
| 作動圧力          | 2 bar...8 bar                                                  |
| 最低リセット圧力      | 2 bar                                                          |
| 駆動部の最小パルス幅    | 10 ms                                                          |
| 最小パルス幅 リセット   | 180 ms                                                         |
| 駆動部の最小一時停止時間  | 15 ms                                                          |
| リセットの最小一時停止期間 | 50 ms                                                          |
| 防爆            | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転不可                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                                                   |
| 製品質量          | 150 g                                                          |
| 取付方法          | フロントパネル取付                                                      |
| 空気圧接続         | M5                                                             |