

フランジ金具
FUA-80
製品番号: 157306

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	1910 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき