


スイベルフランジ SUA-20

製品番号: 157320

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...90 °C
製品質量	41 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質 スリーブ	ばね鋼
材質: ベ어링	プラスチック
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
ヒューズ材質	ばね鋼
シャフト材質	鋼 保護カバー付