

センサテスタ SM-TEST-1

製品番号: 158481

FESTO



データシート

特徴	値
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
周囲温度	0 °C...40 °C
作動電圧範囲 DC	12 V...20 V
パワーサプライ	9Vのブロック電池2本
運転準備完了表示	LED 緑
保護等級	IP20
LABS 認証	VDMA24364-B2-L