

タイマ
PZVT-3-SEC
製品番号: 158495

FESTO



データシート

特徴	値
構造	空気圧カウンタ
スイッチオフ圧力	0.1 bar
作動圧力	2 bar...6 bar
スイッチオン圧力	1.6 bar
標準公称流量(DIN 1343)	50 L/min
調整可能な遅延時間	0.2 s...3 s
設定精度	±0.3s
リセット時の一時停止期間	200 ms
時間設定の繰返し精度	±0.1s
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP54 保護キャップおよびパネルフレーム付 IEC 60529に準拠
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	45 g
取付方法	フロントパネル取付
空気圧接続	雌ねじM5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ABS