


丸形シリンダ
EG-4-5-PK-2
製品番号: 15885

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
ピストン径	4mm
クッション	クッションなし
取付位置	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片側ピストンロッド
作動圧力	3.5 bar...7 bar
機能	プッシング 単動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	5 N
バネの理論的最小復帰力	1.3 N
バネの理論的最高復帰力	2.5 N
製品質量	4 g
取付方法	ロックナット付
空気圧接続	PK-2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	高合金鋼
材質: シリンダチューブ	真鍮, ニッケルめっき