

# フィルタ LF-1/4-D-MINI-A

製品番号: 159617

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値   |
|------------------|---|
| サイズ              | ミニ  |
| シリーズ             | D   |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                    |
| ろ過度              | 40 µm                                     |
| ドレン              | 全自動式                                      |
| 構造               | 遠心分離機付焼結フィルタ                              |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                |
| 作動圧力             | 2 bar...12 bar                            |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1200 L/min                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | 5 °C...60 °C                              |
| 周囲温度             | 5 °C...60 °C                              |
| 製品質量             | 250 g                                     |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付                           |
| エア接続ポート 1        | G1/4                                      |
| 空気圧接続 2          | G1/4                                      |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                    |
| 材質: フィルタ         | PE  |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                    |
| ボウル材質            | PC  |