

エアタンク
CRVZS-0.4
製品番号: 160234

FESTO



データシート

特徴	値
量	0.4l
取付位置	任意
規格準拠	AD 2000
使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.78 psi...232 psi
作動圧力	-0.95 bar...16 bar
認証	CRN TÜV
証明書発行機関	TSSACRN0H17477.5C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気 窒素
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...100 °C
周囲温度	-10 °C...100 °C
接続ねじ最大締付トルク	23 Nm
製品質量	543 g
取付方法	固定クリップ
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
スプリング エアタンク	ステンレス
材質 固定クリップ	高合金ステンレス鋼