


ショックアブソーバ YSR-32-60-C

製品番号: 160274

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	60 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
室温時のリセット時間	0.5 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	60 mm
最大停止力	6000 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	380 J
時間あたりの最大エネルギー消費	220000 J
最大残存エネルギー	2 J
復元力	20 N
最小挿入力	160 N
製品質量	1220 g
質量範囲	400 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質 ピストンロッド	高合金鋼