

ストレート

QS-V0-3/8-12

製品番号: 160508

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	11 mm
材料の耐火試験	UL94 V-0(ハウジング) UL94 V-0(リリースリング)
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(最大50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
定格締付トルク	15.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	31 g
取付方法	六角ねじ SW21
エア接続ポート 1	雄ねじ R3/8
空気圧接続 2	チューブ 外径12mm用
色 リリースリング	黒
ねじ付トラニオン材質	真鍮ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PBT
リリースリング材質	PBT
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス 真鍮