

パネル用精密圧力計
FMAP-63-1-1/4-EN
製品番号: 161129

FESTO



データシート

特徴	値
表示範囲	0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	63
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	フロントパネル取付
作動流体	不活性ガス 中性の液体
使用流体/制御流体の情報	アセチレンなし 酸素無し
使用圧力	0 MPa...0.1 MPa 0 psi...14.5 psi
作動圧力	0 bar...1 bar
係数 切換負荷	0.66
測定精度クラス	1
保護等級	IP43
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
接続位置	背面中央部
空気圧接続	G1/4
流体に触れた材質	真鍮
ねじ付トラニオン材質	真鍮
材質 ハウジング	ABS
覗き窓材質	SAN
取付リング材質	鋼

特徴	値
ハウジングのカラー	黒
製品質量	120 g
スケール	ダブルスケール bar(外側) psi(内側)