

シールリング OL-M6

製品番号: 161180

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	ISO 16030
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-40 °C...100 °C
RTの手締め	はい
定格締付トルク	2.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	0.05 g
空気圧接続	M6
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	アルミ
材質 シール	HNBR