

マルチポジションキット
DPVU-40
製品番号: 161198

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	155 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フランジ	鍛造アルミ合金
材質: ねじ	銅 亜鉛めっき
円柱ピン材質	銅 亜鉛メッキ