

L 型ソケット
PEV-1/4-A-WD
製品番号: 161209

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
電気接続	4 ピン L型ソケット
保護等級	IP65
周囲温度	-40 °C...90 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠