

フランジ金具
CRFNG-32
製品番号: 161846

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15552(以前まではVDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	220 g
取付金具材質	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス