

フランジ金具  
CRFV-32  
製品番号: 161858

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ              | 32                                                                                                                                   |
| 取付位置             | 任意                                                                                                                                   |
| 耐食性クラス KBK       | 4 - 特に強度の耐腐食性                                                                                                                        |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| 製品質量             | 103 g                                                                                                                                |
| 材料に関する注意事項       | RoHS準拠                                                                                                                               |
| 取付金具材質           | ステンレス                                                                                                                                |
| 材質: ねじ           | ステンレス                                                                                                                                |