

フランジ金具
CRFBN-20/25
製品番号: 161865

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20/25
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	52 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ステンレス