


ファインフィルタ  
LFMB-1/4-D-MINI-A  
製品番号: 162635

FESTO



データシート

| 特徴                | 値                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| シリーズ              | D                                       |
| サイズ               | ミニ                                      |
| 構造                | ファイバフィルタ                                |
| ろ過度               | 1 µm                                    |
| ドレン               | 全自動式                                    |
| 作動圧力              | 2 bar...12 bar                          |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 2次側のエアオリティクラス     | ISO 8573-1:2010 [5:7:3]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 空気清浄度等級のための標準流量   | 650 L/min                               |
| 空気清浄度等級のための最小標準流量 | 150 L/min                               |
| フィルタ効率            | 99.99 %                                 |
| 最大ドレン量            | 22 cm <sup>3</sup>                      |
| シェル保護             | メタル製ボウルガード                              |
| 耐食性クラス KBK        | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 流体温度              | 1.5 °C...60 °C                          |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 保管温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 残存油分              | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                   |
| 取付方法              | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:               |
| 取付位置              | 垂直 ±5°                                  |
| エア接続ポート 1         | G1/4                                    |
| 空気圧接続 2           | G1/4                                    |
| 材質 ハウジング          | 亜鉛加圧鋳造                                  |
| 材質: フィルタ          | ホウケイ酸ガラスファイバー                           |
| ボウル材質             | PC                                      |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS準拠                                  |
| 製品質量              | 250 g                                   |