


フィルタコンビネーション  
LFMBA-3/4-D-MIDI-A

製品番号: 162671

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	0.01 $\mu\text{m}$
フィルタ効率	99.9999 %
ドレン	全自动式
構造	ファイバーフィルタ
最大ドレン量	43 ml
シェル保護	メタル製ボウルガード
作動圧力	1.5 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	1.5 °C...60 °C
残存油分	0.01 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1300 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC