

精密圧力計
MAP-40-4-1/8-EN
製品番号: 162842

FESTO



データシート

特徴	値
表示範囲	0 bar...4 bar 1 psi...58 psi
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	40
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	インライン
作動流体	不活性ガス 中性の液体
使用流体/制御流体の情報	アセチレンなし 酸素無し
使用圧力	0 MPa...0.4 MPa 0 psi...58 psi
作動圧力	0 bar...4 bar
係数 切換負荷	0.66
測定精度クラス	1.6
保護等級	IP43
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
接続位置	背面中央部
空気圧接続	R1/8
流体に触れた材質	真鍮
ねじ付トラニオン材質	真鍮
材質 ハウジング	PBT
覗き窓材質	PS
ハウジングのカラー	黒

特徴	値
製品質量	60 g
スケール	ダブルスケール bar(外側) psi(内側)