

パネル用精密圧力計  
FMAP-63-4-1/4-EN  
製品番号: 162843

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示範囲          | 0 bar...4 bar<br>1 psi...58 psi                                                        |
| 規格準拠          | EN 837-1                                                                               |
| 呼びサイズ 圧力計     | 63                                                                                     |
| 防爆            | 証明書に記載されている情報をよく読むこと<br>ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 構造            | ブルドン管圧力計                                                                               |
| 取付方法          | フロントパネル取付                                                                              |
| 作動流体          | 不活性ガス<br>中性の液体                                                                         |
| 使用流体/制御流体の情報  | アセチレンなし<br>酸素無し                                                                        |
| 使用圧力          | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 psi...58 psi                                                      |
| 作動圧力          | 0 bar...4 bar                                                                          |
| 係数 切換負荷       | 0.66                                                                                   |
| 測定精度クラス       | 1                                                                                      |
| 保護等級          | IP43                                                                                   |
| 流体温度          | -20 °C...60 °C                                                                         |
| 周囲温度          | -20 °C...60 °C                                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                                                 |
| 接続位置          | 背面中央部                                                                                  |
| 空気圧接続         | G1/4                                                                                   |
| 流体に触れた材質      | 真鍮                                                                                     |
| ねじ付トラニオン材質    | 真鍮                                                                                     |
| 材質 ハウジング      | ABS                                                                                    |
| 覗き窓材質         | SAN                                                                                    |
| 取付リング材質       | 鋼                                                                                      |

| 特徴        | 値                             |
|-----------|-------------------------------|
| ハウジングのカラー | 黒                             |
| 製品質量      | 120 g                         |
| スケール      | ダブルスケール<br>bar(外側)<br>psi(内側) |