

センサドグ
DASI-Q11-32-A-SL
製品番号: 1631824

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
形状	T溝用
適用ピストン径	Ø32
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	6 g
取付方法	T溝にクランプ ねじ付ピンによって 雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき