

ワンウェイドライブユニット FLSM-12-R

製品番号: 164234

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------------------|-------------------|
| サイズ | 12 |
| 回転方向 | 右回り |
| 取付位置 | 任意 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク | 1.2 Nm |
| 製品質量 | 300 g |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 スリーブ | 表面硬化スチール |
| シャフト材質 | 表面硬化鋼 |