

ワンウェイドライブユニット
FLSM-16-R
製品番号: 164235

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	16
回転方向	右回り
取付位置	任意
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	2.52 Nm
製品質量	450 g
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 スリーブ	表面硬化スチール
シャフト材質	表面硬化鋼