

ストップシリンダ STAF-80-40-P-A-R

製品番号: 164894

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	40 mm
ピストン径	80mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	単動式 プル
構造	ピストン ローラ付ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	片側ピストンロッド
回転防止/ガイド	フラットピストンロッド
作動圧力	1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:..:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
延長ピストンロッドに許容される衝撃力	13300 N
切換プロセス時の許容横荷重	4000 N
製品質量	5350 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	G1/8
材質: カバー	アルミ
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ
材質 ピストンロッド	ステンレス
ローラー材質	鋼