


扁平シリンダ
EZH-2,5/9-20-B
製品番号: 164992

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	20 mm
ピストン径	6mm 同等の直径
クッション	クッションなし
取付位置	任意
機能	プッシング 単動式
構造	ピストン 角形ピストンロッド
位置検出	なし
回転防止/ガイド	角形ピストンロッド
使用圧力	0.28 MPa...0.6 MPa
作動圧力	2.8 bar...6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	10 N
バネの理論的最小復帰力	2.8 N
バネの理論的最高復帰力	4.4 N
製品質量	17 g
取付方法	横穴付
空気圧接続	バーブニップル PK-3
材質: カバー	アルミ
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ
材質 ピストンロッド	銅合金 ニッケルめっき