

サブベース
PAML-CP-90-HP3-G14
製品番号: 1651540

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	90
呼び幅 DN	36
シリーズ	L
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動圧力	0 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	800 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質: ねじ	ステンレス