

光ファイバケーブル
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
製品番号: 165357

FESTO



データシート

特徴	値
測定方法	全通ビームライトバリア 光ファイバケーブル
周囲温度	-20 °C...160 °C
サイズ	M4
製品質量	46 g
材質 ハウジング	真鍮 クロムめっき
設定範囲 上限	280 mm
周囲温度 移動取り付け	-20 °C...120 °C
保護等級	IP54
LABS 認証	VDMA24364-B2-L