

カバーキャップ
ISK-M12

製品番号: 165592

FESTO



データシート

特徴	値
製品質量	5 g
発注単位	10
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-10 °C...50 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	強化 PA