

ボールバルブ  
VZBA-11/4"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T  
製品番号: 1686641

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 構造            | 2方向ボールバルブ                                                                          |
| 操作方法          | 機械式                                                                                |
| シーリング原理       | ソフト                                                                                |
| 取付位置          | 任意                                                                                 |
| 取付方法          | インライン                                                                              |
| 接続装備          | Rp1 1/4                                                                            |
| スイッチ位置指示器     | スロット方向 = フロー方向                                                                     |
| フランジ穴パターン     | F04<br>F05                                                                         |
| 内径            | 32 mm                                                                              |
| 呼び幅 DN        | 32                                                                                 |
| バルブ機能         | 2/2                                                                                |
| 手動操作          | なし                                                                                 |
| 流れ方向          | リバーシブル                                                                             |
| 公称圧力 継手 PN    | 63                                                                                 |
| 操作トルク         | 24 Nm                                                                              |
| 規格ベース         | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                              |
| 流体            | ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水・水蒸気ではない<br>中性の液体<br>その他のフロー媒体 要求に応じて |
| 流体温度          | -10 °C...200 °C                                                                    |
| 流量 Kv         | 105 m³/h                                                                           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                                             |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                                                  |
| 材質 ハウジング      | ステンレス                                                                              |
| マテリアル番号 ハウジング | 1.4408                                                                             |

| 特徴                  | 値                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 材質 シール              | PTFE<br>PTFE強化型                                                |
| ボール材質               | ステンレス                                                          |
| ボールの材質番号            | 1.4408                                                         |
| シャフト材質              | ステンレス                                                          |
| シャフト材質番号            | 1.4401                                                         |
| 製品質量                | 1850 g                                                         |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU圧力機器指令準拠                                                     |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 圧力機器規定に準拠                                                   |
| 防爆                  | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 耐食性クラス KBK          | 3 - 高度の耐腐食性                                                    |