

# ボールバルブ

## VZBC-25-FF-40-22-F0405-V4V4T

製品番号: 1692201

FESTO



## データシート

| 特徴         | 値   |
|------------|---|
| 構造         | 2方向ボールバルブ   |
| 操作方法       | 機械式   |
| シーリング原理    | ソフト   |
| 取付位置       | 任意  |
| 取付方法       | インライン   |
| 接続装備       | ねじ込みフランジ付リングハウジング   |
| スイッチ位置指示器  | スロット方向 = フロー方向  |
| フランジ穴パターン  | F04<br>F05  |
| 内径         | 25 mm   |
| 呼び幅 DN     | 25  |
| バルブ機能      | 2/2   |
| 手動操作       | なし  |
| 流れ方向       | リバーシブル  |
| 公称圧力 継手 PN | 40  |
| 操作トルク      | 17 Nm   |
| 規格ベース      | EN 1092-1<br>ISO 5211   |
| 流体         | ISO 8573-1:2010 [-:-:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水・水蒸気ではない<br>中性の液体<br>その他のフロー媒体 要求に応じて |
| 流体温度       | -10 °C...200 °C   |
| 流量 Kv      | 71.5 m³/h   |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠  |
| LABS 認証    | VDMA24364-ゾーン III   |
| 材質 ハウジング   | ステンレス   |
| 材料番号 ハウジング | 1.4408  |

| 特徴         | 値  |
|------------|--|
| 材質 シール     | PTFE<br>PTFE強化型  |
| ボール材質      | ステンレス  |
| ボールの材質番号   | 1.4408   |
| シャフト材質     | ステンレス  |
| シャフト材質番号   | 1.4401   |
| 製品質量       | 2600 g   |
| 防爆         | ゾーン 1(ATEX)<br>ゾーン 2(ATEX)<br>ゾーン 21(ATEX)<br>ゾーン 22(ATEX) |
| 耐食性クラス KBK | 3 - 高度の耐腐食性  |