

ソレノイドコイル
MSN1W-24AC/12DC
製品番号: 170152

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
力率 cos {Φ}	0.7
コイル特性値	DC12V: 5.0W 24V AC: 50Hz, 起動電力 7.5VA, 保持電力 5.0VA 24V AC: 60Hz, 起動電力 5.0VA, 保持電力 3.7VA
許容電圧変動	50Hz±10%の場合 60Hz -10 ~ +20%の場合
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	80 g
電気接続	3ピン タイプA クリップ可 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	クランプ 固定クランプ付
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	銅
巻き上げ材質	銅