

ソケット MSSD-C-4P

製品番号: 171157

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	22 g
電気接続	3ピン L型ソケット タイプA DIN EN 175301-803準拠 四角形タイプ MSC 角形 MSN1
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブル径	6 mm...8 mm
導体公称断面	1.5 mm ²
保護等級	IP65
周囲温度	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	プラスチック
ハウジングのカラー	黒