

ガイドユニット EAGF-V2-KF-80-200

製品番号: 1725847

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
ストローク	200 mm
バックラッシュ	0 μm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	2300 N
最大力 F_y 静的	3120 N
許容力 F_z	2300 N
最大力 F_z 静的	3120 N
最大トルク M_x	170 Nm
最大静的トルク M_x	231 Nm
許容トルク M_y	191 Nm
最大トルク M_y 静的	259 Nm
最大トルク M_z	191 Nm
許容トルク M_z (静的)	259 Nm
変位力	40 N
移動負荷	6682 g
製品質量	12037 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	54 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	3.8 mm
取付方法	雌ねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼