


ブランキングプラグ
QSP14-PTB
製品番号: 172987

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2.7 g
取付方法	位置決めピン
エア接続ポート 1	カートリッジ 14mm
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
チューブシール材質	NBR