


ファインフィルタ
LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT
製品番号: 173715

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	Midi
ろ過度	1 µm
ドレン	全自動式
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
空気清浄度等級のための標準流量	1420 L/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	500 L/min
フィルタ効率	99.99 %
シェル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	1.5 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
残存油分	0.5 mg/m ³
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
取付位置	垂直
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠