


フィルタレギュレータ LFR-1-D-MAXI-A-NPT

製品番号: 173813

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直
ろ過度	40 µm
ドレン	全自動式
最大ドレン量	80 cm ³
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
標準公称流量 (DIN 1343)	10000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	1470 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT 1
空気圧接続 2	NPT 1
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC