


スィベルフランジ
SNCS-80
製品番号: 174401

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	6 kN
製品質量	557 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	アルミダイキャスト
ロッドエンドベアリング材質	鋼 PTFE
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき