

カップリング
EAMC-65-90-25-32
製品番号: 1745817

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	25 mm
ホルダー直径 2	32 mm
サイズ	65
呼び長さ	90 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	417 kgmm ²
伝達トルク	92 Nm
製品質量	535 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠