

ケーブル付ソケット KMEB-2-24-5-LED

製品番号: 174845

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|--|
| スイッチ位置指示器 | LED |
| 取付方法 | 中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ |
| 取付位置 | 任意 |
| 製品質量 | 400 g |
| 電気接続 | 4ピン L型ソケット タイプC DIN EN 175301-803準拠 |
| 定格動作電圧 DC | 24 V |
| 保護アース端子 | あり |
| ケーブル長 | 5 m |
| ケーブル径 | 6.2 mm |
| ケーブル構造 | 3x0.75mm ² |
| 保護等級 | IP65 IEC 60529に準拠 |
| 周囲温度 | -20 °C...80 °C |
| CEマーク (適合性宣言を参照) | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: ケーブル被服 | TPE-U(PUR) |
| 材質 ハウジング | PA POM |
| プラグ接点材質 | ブロンズ |