

流量制御弁
GRLO-M3-QS-3
製品番号: 175042

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	M3
空気圧接続 2	QS-3
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
制御流れの標準流量	41 L/min
作動圧力	0 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付位置	任意
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	95 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
流体温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク	0.3 Nm
製品質量	7 g
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
リリースリング材質	POM
材質 調整ねじ	真鍮
材質: スイベルジョイント	亜鉛ダイカスト