

プラグ  
SEA-M12-5GS-PG7  
製品番号: 175487

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                            |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 規格ベース               | EN 61076-2-101<br>EN 61984                   |
| 取付方法                | ネジ付スリーブ付                                     |
| 取付位置                | 任意                                           |
| 製品質量                | 21.5 g                                       |
| 電気接続                | 5ピン<br>タイプA<br>M12x1 丸形コネクタ<br>ストレートプラグ/ねじ端子 |
| 作動電圧範囲 DC           | 60 V                                         |
| 使用電圧範囲 AC           | 60 V                                         |
| 40°Cでの通電容量          | 4 A                                          |
| サージ電圧耐性             | 1.5 kV                                       |
| ケーブルコネクタ            | Pg 7                                         |
| 許容ケーブル径             | 4 mm...6 mm                                  |
| 断面積                 | 0.75 mm <sup>2</sup>                         |
| 保護等級                | IP67                                         |
| 周囲温度                | -40 °C...85 °C                               |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | 欧州低電圧指令に準拠                                   |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠                                  |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L                               |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                                       |
| 汚染度                 | 3                                            |
| 耐食性クラス KBK          | 1 - 低耐腐食性                                    |
| 材質 ハウジング            | PBT                                          |
| ハウジングのカラー           | 黒                                            |
| 材質: ユニオンナット         | 亜鉛ダイカスト<br>ニッケルめっき                           |
| プラグ接点材質             | 真鍮<br>ホワイトブロンズ, コーティング                       |