

インプットモジュール

CP-E16-M12X2-5POL

製品番号: 175561

FESTO



データシート

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCM マーク c UL us - 認定 (OL)
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 2(UKEX) ゾーン 22(ATEX) ゾーン 22(UKEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ ダスト	II 3D
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Dc(GB) EPL Gc(GB)
防爆保護タイプ ガス	Ex ec IIC T5 Gc X
防爆保護タイプ ダスト	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
防爆周囲温度	-5°C <= Ta <= +50°C