

ストッパキット KSM-8

製品番号: 175834

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
回転角度の設定範囲	0 deg...180 deg
回転角度	180 deg
取付位置	任意
微調整	-5 deg
構造	ストッパレバー
位置検出	なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	70 g
材質: カバー	強化 PA
材質: ストッパ	ステンレス
材質:ハウジング	アルミ アルマイト