

バルブキット CPV10-BS-5/3G-M7

製品番号: 176055

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3位置 クローズドセンタ
空気圧作動ポート	M7
作動圧力	2.5 bar...10 bar
呼び径	4 mm
取付位置	任意
バースト圧	30 bar
切換時間 オフ	30 ms
切換時間 オン	20 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐衝撃性	30g/11ms, EN 60068-2-27準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	23 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続 2	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造