

スィベルフランジ
SUA-40-R3
製品番号: 176887

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
バリエーション	高腐食保護
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	195 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金 保護カバー付
ボルト材質	ステンレス
材質 スリーブ	ばね鋼
材質: ベ어링	プラスチック
材質: ねじ	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス
シャフト材質	ステンレス