

スィベルフランジ  
SUA-80-R3  
製品番号: 176890

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| サイズ           | 80                |
| 取付位置          | 任意                |
| バリエーション       | 高腐食保護             |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性       |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量          | 772 g             |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 取付金具材質        | 鍛造アルミ合金<br>保護カバー付 |
| ボルト材質         | ステンレス             |
| 材質 スリーブ       | ばね鋼               |
| 材質: ベアリング     | プラスチック            |
| 材質: ねじ        | ステンレス             |
| ヒューズ材質        | ステンレス             |
| シャフト材質        | ステンレス             |