

# マルチピンディストリビュータ MPV-E/A08-M8

製品番号: 177669

FESTO



## データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付 Hレール付 オプション:
製品質量	100 g
電気ポートシステム I/O	M8 3ピン
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
スロットあたりの通電容量	1 A
電流容量	4 A
保護等級	IP65 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	強化PA6
材質: ソケット	真鍮